

Garant

Inserto VNMG per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2966 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251732 HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2.5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	VNMG 160404

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2966 160404