


Garant

Inserto per tornitura WNMG 060408, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252064 HB7020-2
GTIN	4069515018746
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7020-2
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 m/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura