



## Inserto VBMT per finitura 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 160402



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2852 160402 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

### Descrizione tecnica

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura            |
| Avanzamento f                                    | 0,07 - 0,25 mm/gir, |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,15 mm             |
| Impiego principale                               | P                   |
| Materiale da taglio                              | HM                  |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                   |
| Raggio di curvatura                              | 0,2 mm              |
| Contenuto                                        | 261150 HB7010-2     |
| Codice ISO Inserto                               | VBMT 160402         |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 150 - 500 mm/min    |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,2 - 1,5 mm        |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 2,5 mm              |
| Numero pezzi                                     | 30                  |
| Tipo                                             | HB7010-2            |

Scheda tecnica

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Condizione di taglio | continuo              |
| Rompi-trucioli       | SS                    |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura |

**Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2852 160402