

Garant

Inserto per tornitura CNMG 120404, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250058 HB7010-2
GTIN	4069515015585
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 500 m/min
Tipo	HB7010-2
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Scheda tecnica

Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura