

Garant**Inserto VNMG per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2967 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251732 HB7120-1
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2.5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero pezzi	50
Avanzamento f	0,05 - 0,4 mm/gir,

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2967 160404