

Garant

Inserto per tornitura DC.T 11T302, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260458 HB7020-2
GTIN	4069515020589
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 m/min
Rompi-trucioli	SM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura