

**Inserto CNMG per finitura 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 09T304****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3901 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 mm/min
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	250090 HBT020
Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3901 09T304
