

**Inserto CNMG per finitura 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 120408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3901 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 mm/min
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	250093 HBT020
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3901 120408
