


Garant

Inserto per tornitura WNMG 080408, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252070 HB7035-2
GTIN	4069515018906
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tolleranza	M
Tipo	HB7035-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompi-trucioli	SM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale

120 - 320 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura