

Garant**Inserto VBMT per finitura 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2853 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Contenuto	261154 HB7020-2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2853 160408