



Formato convenienza Inserto per lavorazione media CNMG 30 pezzi HBT020



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3902 09T304
GTIN	4067263092476
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Contenuto	250188 HBT020
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Rivestimento	TiCN
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3902 09T304