

Garant

Inserto per tornitura DC.T 070202, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260351 HB7010-2
GTIN	4069515020145
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompi-trucioli	SS
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Tolleranza	M
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura