



## Formato convenienza Inserto per lavorazione media CNMG 30 pezzi HBT020



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG3902 120404 |
| GTIN            | 4067263092490 |
| Classe articolo | GGN           |

### Descrizione tecnica

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 4                  |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura           |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 100 - 280 mm/min   |
| Contenuto                                        | 250196 HBT020      |
| Impiego principale                               | P                  |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,25 mm            |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,8 - 5 mm         |
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,45 mm/gir, |
| Codice ISO Inserto                               | CNMG 120404        |
| Rivestimento                                     | TiCN               |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm             |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 4,25 mm            |
| Materiale da taglio                              | HM                 |
| Numero pezzi                                     | 30                 |

## Scheda tecnica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo                 | HBT020                 |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli       | PM                     |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura  |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3902 120404