

Garant

Inserto per tornitura CC.T 09T304, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260150 HB7010-2
GTIN	4069515019828
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7010-2
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura