

Garant

Inserto per tornitura CNMG 120408, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250158 HB7020-2
GTIN	4069515015905
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rompi-trucioli	SM
Tipo	HB7020-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura