



Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3903 120404
GTIN	4067263092506
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Contenuto	250196 HBT020
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3903 120404