

**Garant**

### Inserto per tornitura VC.T 160404, per lavorazione intermedia



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261458 HB7035-2
GTIN	4069515022668
Classe articolo	21G

#### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7035-2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 290 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Materiale da taglio	HM

## Scheda tecnica

Rompi-trucioli	SM
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura