

Garant

Inserto VNMG per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2968 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Numero pezzi	50
Contenuto	251732 HB7130-2
Avanzamento f	0,05 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2.5 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2968 160404