

Garant

Inserto per tornitura DC.T 11T302, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260356 HB7020-2
GTIN	4069515020282
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Impiego principale	P
Rompi-trucioli	SS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Tipo	HB7020-2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 m/min
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura

Finitura

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura