

Garant

Inserto per tornitura CC.T 120404, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260158 HB7010-2
GTIN	4069515019989
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	M
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 120404

Scheda tecnica

Rompi-trucioli	SM
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura