

Garant

Inserto per tornitura CNMG 120404, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250058 HB7020-2
GTIN	4069515015608
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	160 - 400 m/min
Tipo	HB7020-2
Rompi-trucioli	SS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura

Finitura

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura