

Garant

Inserto VNMG per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2969 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	251734 HB7140-2
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2.5 mm
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Avanzamento f	0,05 - 0,4 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2969 160408