



Inserto TCMT per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3542 110202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260950 HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 110202
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3542 110202