

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura DNMG 30 pezzi HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3908 110404
GTIN	4067263092919
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Materiale da taglio	HM
Contenuto	250780 HBT020
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3908 110404
