

Garant

Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2855 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Contenuto	261144 HB7010-2
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2855 110304