

Garant

Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2855 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	261154 HB7010-2
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero pezzi	50
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2855 160408