

Garant

Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2856 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	261144 HB7020-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2856 110304