

Garant**Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160402****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2856 160402
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Numero pezzi	50
Contenuto	261150 HB7020-2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 160402
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2856 160402