

Garant

Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 110302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2857 110302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Contenuto	261142 HB7035-2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VBMT 110302
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Scheda tecnica

Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2857 110302