



Vite di serraggio, Filettatura: M10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370052 M10
GTIN	4059245559701
Classe articolo	37K

Descrizione

Vantaggi:

- **Design compatto.**
- **Serraggio rapido e semplice dei componenti.**

Uso:

Per il serraggio laterale di pezzi larghi e sottili. Il pezzo viene serrato avvitando la vite di serraggio con una chiave fissa.

Materiale:

Acciaio da bonifica, brunito.

Descrizione tecnica

Coppia di serraggio massimo	75 Nm
Lunghezza L	15 mm
Forza di serraggio	8 kN
L ₁	20,5 mm
Altezza H ₂	15 mm

Scheda tecnica

Altezza H	20 mm
Ø D	30 mm
SW ₁	8 mm
Apertura chiave SW	24 mm
Corsa S	5,5 mm
Altezza H ₁	10 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio a compressione