


Garant

Inserto per tornitura CC.T 09T304, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260058 HB7415
GTIN	4045197667465
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 2 mm
Impiego principale	S
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	TIS
Avanzamento f	0,1 mm/gir,
Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura