

Garant

Inserto VNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2971 160408
GTIN	4067263094838
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2.5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	30
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Contenuto	251804 HB7130-2
Tipo	HB7130-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2971 160408