

Garant**CC. T 09T302, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260056 HB7020
GTIN	4045197699299
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 09T302 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 2,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,05 - 2,5 mm/gir,

Rompitrucioli	SS
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura