

Garant

Inserto VBMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2861 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2.5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	261234 HB7010-2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2861 160408