

Garant

Inserto VNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2973 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251802 HB7120-1
Avanzamento f	0,05 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2.5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2973 160404