

**Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 110204****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3544 110204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Contenuto	260952 HB7130-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3544 110204