

Garant**Portainseri con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/15mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250610 20/15
GTIN	4045197650511
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Leva	259015 8
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Sottopiacchetta	259031 28
Vite per leva	259018 7
Dimensione codolo	20 mm
Inserto adatto	DN.. 1506..
Codice ISO portautensile	PDJNR/L 2020K15
Set di molle	259044 2
Set spine elastiche	259047 2
Misura inserto	15 mm
Lunghezza della testina L ₁	35 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro

Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Sottoplacchetta Modello 28	259031 28
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Vite per leva Modello 7	259018 7
Leva Modello 8	259015 8
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500