

Garant

Inserto VNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2974 160408
GTIN	4067263094845
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2.5 mm
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Contenuto	251804 HB7130-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,05 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7130-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2974 160408