



## Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 16T304



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG3544 16T304 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

### Descrizione tecnica

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Impiego principale                               | M                 |
| Contenuto                                        | 260956 HB7130-2   |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm            |
| Codice ISO Inserto                               | TCMT 16T304       |
| Numero pezzi                                     | 50                |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,2 - 1,5 mm      |
| Profondità di taglio $a_{p \max.}$               | 4 mm              |
| Avanzamento f                                    | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 80 - 270 mm/min   |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 3                 |
| Materiale da taglio                              | HM                |
| Profondità di taglio $a_{p \min.}$               | 0,25 mm           |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura          |

Scheda tecnica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo                 | HB7130-2               |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli       | VS                     |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura  |

**Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG3544 16T304