



Trapano pneumatico, Modello: D2148-R



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079051 D2148-R
GTIN	
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di **6,3 bar** e al Ø interno indicato del tubo flessibile.

Serie di trapani potenti e molto silenziosi a pistola con un diametro di perforazione fino a 13 mm nell'acciaio. La guida di scarico dell'aria nell'impugnatura impedisce che i trucioli di foratura formino mulinelli. Con mandrino autoserrante.

Fornitura:

Incluso **mandrino autoserrante**.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Fabbisogno massimo d'aria	600 l/min
Filettatura di raccordo	BSP
Numero massimo giri	0 - 750 min ⁻¹
Alimentazione	Funzionamento ad aria compressa
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Rumorosità	85 dB(A)

Scheda tecnica

Lunghezza	244 mm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	2 - 13 mm
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Denominazione originale prodotto	D2148-R
Peso	1,5 kg
Potenza fornita	250 W
Vibrazione massima a norma EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Tipo di prodotto	Trapano