


DNMG 150604, Tipo: SW05

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250696 SW05
GTIN	4960664629701
Classe articolo	25E

Descrizione

DNMG 150604 SW05 Tipo: SW05
 Rompitrucioli: MQ
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 140 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 140 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1 mm
Impiego principale	Ti
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	MQ
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	SW05
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura