



Inserto WNMG per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 080408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2976 080408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Contenuto	251964 HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7120-1

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2976 080408