

**Garant**
**Mandrino portautensili a calettare, SK 50 A = 120, Ø di serraggio D1: 6mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302305 6
GTIN	4045197288585
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3-5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco D <sub>1</sub>	6 mm
Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø Esterno D	27 mm
Adattatore	SK 50 A = 120
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

## Accessori

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 50	354225 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza, con fori per LR Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 3°, antivibrante Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50

Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354235 6-9
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 6-12 mm	354240 6-12
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354236 6-9
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50