



Inserto WNMG per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 080408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2978 080408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Numero pezzi	30
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Contenuto	251964 HB7140-2
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2978 080408