



Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 16T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3545 16T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	3
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	260958 HB7140-2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3545 16T308