

Garant

Inserto TCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 110204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3546 110204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Contenuto	260982 HB7120-1
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3546 110204