

**Garant****WCHX 130508, Modello: SM**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268496 SM
GTIN	4045197471024
Classe articolo	21K

## Descrizione

**Per:**

Utensile portapunte n. art. 268463 – 268468, Dim. 26.

Adatto per  $\varnothing$  utensile  $D_c$ : 26 mm

Tipo: HB7120

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 110 - 220 m/minVelocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 110 - 140 m/min

## Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	110 - 220 m/min
Impiego secondario	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	110 - 140 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Modello	SM
Impiego principale	P
Tipo	HB7120
Materiale da taglio	HM

Codice ISO Inserto	WCHX 130508
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Adatto per Ø utensile D <sub>c</sub>	26 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura