


WCHX 170608, Modello: ALU

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 268498 ALU |
| GTIN | 4045197471062 |
| Classe articolo | 21K |

Descrizione
Per :

Utensile portapunte n. art. 268463 – 268468, Dim. 33.
per utensili di \varnothing D: 33 mm

Tipo: HU 70AL

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 300 - 600 m/min

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 180 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|--|
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 300 - 600 m/min |
| Velocità di taglio v_c applicazione secondaria | 180 m/min |
| Uso secondario | K |
| Impiego principale | N |
| Modello | ALL. |
| Tipo | HU70AL |
| Materiale da taglio | HM |
| Serie | Utensile per foratura e tornitura 5 in 1 |

| | |
|---------------------|---------------|
| Codice ISO Inserto | TOHX 090202 L |
| per utensili di Ø D | 33 mm |