

Garant**Inserto TCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 110202****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3547 110202
GTIN	4067263096856
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Contenuto	260980 HB7130-2
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	TCMT 110202
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3547 110202