

Garant**Inserto TCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 16T308**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3547 16T308
GTIN	4067263096917
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	3
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Contenuto	260988 HB7130-2
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3547 16T308